


DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



- Combinaison parfaite avec les tables de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 60 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

A⁺


Code EAN: 4002516496304 / Numéro de matériel: 11862220 / Ancien Numéro de matériel: 28S4640TD

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Coloris	verre/transpar.
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516496304 / Numéro de matériel: 11862220 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TD

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 64,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) 23,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 31,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 50,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 160

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 260

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 405

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 580

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 41,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 50,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 61,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 70,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 27,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 37,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Verre securit •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 561

Hauteur du fût en mm 68

Profondeur du fût en mm 307

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 12,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Puissance totale de raccordement en kW 0,08

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •


Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Gabarit de montage •

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516496304 / Numéro de matériel: 11862220 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TD

Accessoires fournis

Clapet anti-retour

•

Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif

Nein

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



DAS4640, Installation drawings