

DAS 2620 EXTA  
Hotte murale  
à combiner avec un ventilateur externe




- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

C

Code EAN: 4002516495499 / Numéro de matériel: 11862380 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S2621SD

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	109,5
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	310 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	596
Hauteur du fût en mm	36
Profondeur du fût en mm	273
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	10,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 2620 EXTA  
Hotte murale  
à combiner avec un ventilateur externe



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings