

## G 7200 SCi

Lave-vaisselle intégré  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516479895 / Numéro de matériel: 11910010 /  
Ancien Numéro de matériel: 21720054D

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•

G 7200 SCi

Lave-vaisselle intégré


avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.




Code EAN: 4002516479895 / Numéro de matériel: 11910010 /  
Ancien Numéro de matériel: 21720054D

Nettoyage machine	•
<b>Options de lavage</b>	
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ComfortPlus
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	47,2
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	10,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	10,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	20,0
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial	•

G 7200 SCi  
Lave-vaisselle intégré  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)