

## G 7200 SCi

Lave-vaisselle intégré  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516480013 / Numéro de matériel: 11910030 /  
Ancien Numéro de matériel: 21720057D

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•

G 7200 SCi

Lave-vaisselle intégré

avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516480013 / Numéro de matériel: 11910030 /  
Ancien Numéro de matériel: 21720057D

Nettoyage machine

•

#### Options de lavage

IntenseZone

•

Programme Express

•

Extra propre

•

Séchage +

•

#### Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Support pour tasses FlexCare

1

Aménagement des paniers

ComfortPlus

Nombre de couverts

14

#### Sécurité

Système AquaSécurité

•

Indication de nettoyage de filtre

•

Sécurité enfants

•

#### Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

570

Largeur des appareils en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

570

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,2

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,70

Poids min. du panneau d'habillage en kg

3,0

Poids max. du panneau d'habillage en kg

10,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]

8,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]

18,0

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english,  
español, français, italiano,  
nederlands, português,  
türkçe

#### Accessoires fournis


1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•


Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial

•

G 7200 SCi  
Lave-vaisselle intégré  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)