

G 7423 SCU AutoDos E  
Lave-vaisselle encastrable  
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic



Code EAN: 4002516480235 / Numéro de matériel: 11910310 / Ancien Numéro de matériel: 21742336D

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•

## G 7423 SCU AutoDos E

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.




Code EAN: 4002516480235 / Numéro de matériel: 11910310 /  
Ancien Numéro de matériel: 21742336D

Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	4
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7423 SCU AutoDos E  
Lave-vaisselle encastrable  
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)