

FN 4844 C

Congélateur posable

avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.



- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Éclairage optimal sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL



Code EAN: 4002516517733 / Numéro de matériel: 11953890 / Ancien Numéro de matériel: 37484434EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Congélateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Coloris de la carrosserie	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Éclairage zone de congélation	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Click2open
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Température de congélation
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
<b>Partie congélation/zone de congélation</b>	
Nombre tiroirs de congélation	6
dont box XXL	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	149,70
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,41
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme sonore pour la température	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
FrostProof	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1655
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	65,9
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	239

FN 4844 C

Congélateur posable

avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.




Code EAN: 4002516517733 / Numéro de matériel: 11953890 /  
Ancien Numéro de matériel: 37484434EU1

Volume total utile en l	239
Durée de conservation en cas de panne en h	17
Capacité de congélation en kg/24 h	17,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	1300
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,1
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Bac à glaçons	•


FN 4844 C

Congélateur posable


avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.



FN4342E, FN4842D, FN4844C, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



FN4842D, FN4833C, installation sketch (footnote\*)  
(installation drawings)



KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, top view  
(footnote\*) (installation drawings)