

FN 4872 D

Congélateur posable

avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.



- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Éclairage optimal sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL



Code EAN: 4002516517740 / Numéro de matériel: 11953900 / Ancien Numéro de matériel: 37487244EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Congélateur	•
<b>Construction</b>	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Coloris de la carrosserie	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Éclairage zone de congélation	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Click2open
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Gefrier temperatur
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
<b>Congélateur/Zone de congélation</b>	
Nombre tiroirs de congélation	7
dont box XXL	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	198,30
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,54
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme sonore pour la température	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
FrostProof	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	66,2
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	278
Volume total utile en l	278

FN 4872 D

Congélateur posable

avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.



Code EAN: 4002516517740 / Numéro de matériel: 11953900 /

Ancien Numéro de matériel: 37487244EU1

Durée de conservation en cas de panne en h	16
Capacité de congélation en kg/24 h	18,00
Classe de bruit (A-D)	B
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1300
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,1
Remplacer l'ampoule	Service client

**Accessoires fournis**


Bac à glaçons

•


## FN 4872 D

Congélateur posable


avec un confort max. grâce à NoFrost, Click2open et éclairage LED.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote\*) (drawings)



FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, top view (footnote\*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)