

B 4312 FashionMaster
Système de repassage vapeur
avec écran et semelle Aérogliss en nid d'abeille pour un défroissage optimal.



- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 3,5 bar
- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active

Code EAN: 4002516526452 / Numéro de matériel: 11977890 /
Ancien Numéro de matériel: 13431221D

Design	
Coloris du fer à repasser	anthracite/gris
Coloris de la housse de repassage	Gris
Écran	Écran texte à une ligne
Repassage parfait	
Semelle aérogliss avec structure en nid d'abeille	•
Pression de vapeur en bar	3,5
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur	•
Vapeur constante	•
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
Fonction aspiration	•
Semelle anti-adhésive	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Gain de temps	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	•
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	•
Repassage de plusieurs couches	•
Confort d'utilisation	
Tout-en-un	•
1-2-Lift-System	•
Hauteur de la table réglable en continu à l'aide d'un ressort à gaz au mm près	830-1020
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage ComfortZone	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Ventilateur avec fonction mémoire	•
Plusieurs langues disponibles	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Sécurité	
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique (AutoOff)	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	470
Dimensions en mm (hauteur)	970
Dimensions en mm (profondeur)	1480
Dimensions en mm (largeur), repliée	470
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1280
Dimensions en mm (profondeur), repliée	370
Fréquence en Hz	50-60

B 4312 FashionMaster
Système de repassage vapeur
avec écran et semelle Aérogliss en nid d'abeille pour un défroissage optimal.



Code EAN: 4002516526452 / Numéro de matériel: 11977890 /
Ancien Numéro de matériel: 13431221D

Accessoires fournis

Semelle anti-adhésive

•

Tige guide-fil

•

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau

•

Pastilles détartrantes

•

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,