

B 4826 FashionMaster

Système de repassage vapeur

écran et soufflerie de table à repasser à 2 niveaux pour des résultats parfaits.



- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Repassage facilité avec 2ème niveau de puissance du ventilateur
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 4.0 bar
- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele

Code EAN: 4002516526469 / Numéro de matériel: 11977900 / Ancien Numéro de matériel: 13482621D

Design	
Coloris du fer à repasser	anthracite/blanc lotus
Coloris de la housse de repassage	Framboise
Repassage parfait	
Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur	•
Vapeur constante	•
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
Fonction aspiration	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Gain de temps	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	•
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	•
Repassage de plusieurs couches	•
Confort d'utilisation	
Tout-en-un	•
1-2-Lift-System	•
Hauteur de la table réglable en continu à l'aide d'un ressort à gaz au mm près	830-1020
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage ComfortZone	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Ventilateur avec fonction mémoire	•
Plusieurs langues disponibles	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Sécurité	
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique (AutoOff)	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	470
Dimensions en mm (hauteur)	970
Dimensions en mm (profondeur)	1480
Dimensions en mm (largeur), repliée	470
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1280
Dimensions en mm (profondeur), repliée	370
Fréquence en Hz	50-60

B 4826 FashionMaster

Système de repassage vapeur

écran et soufflerie de table à repasser à 2 niveaux pour des résultats parfaits.



Code EAN: 4002516526469 / Numéro de matériel: 11977900 /
Ancien Numéro de matériel: 13482621D

Accessoires fournis

Semelle anti-adhésive

•

Tige guide-fil

•

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau

•

Pastilles détartrantes

•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,