

Classic C1 Flex - SBAF5

Aspirateur traîneau

avec tube télescopique pour une aspiration confortable à un prix intéressant.



- Aspiration basse consommation – 800 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Grande mobilité (rayon d'action 9m / 3 roulettes pivotantes 360°)

Code EAN: 4002516553854 / Numéro de matériel: 12029770 / Ancien Numéro de matériel: 41BAF531CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF5
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée XXL	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	800
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	9
Longueur câble en m	5,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max.	800
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat pour sac à poussière	•