

## Complete C3 Cat & Dog Flex

### Aspirateur traîneau

puissance d'aspiration max. et commande avec les pieds pour aspiration idéale.



- Turbobrosse: retire efficacement cheveux, poils animaux, peluches
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Neutralisation efficace des odeurs : filtre Actif AirClean
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis

Code EAN: 4002516554721 / Numéro de matériel: 12031750 / Ancien Numéro de matériel: 41GEF531CE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Modèle</b>                                     |                           |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière          | •                         |
| Marque de produit                                 | Complete C3               |
| Variante moteur                                   | PowerLine                 |
| Type de produit                                   | SGEF5                     |
| Couleur de l'appareil                             | Rouge mangue              |
| <b>Confort d'utilisation</b>                      |                           |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Pédales +/-               |
| Écran d'affichage de la puissance                 | •                         |
| Poignée de transport ergonomique                  | •                         |
| Poignée ergonomique                               | •                         |
| Système Silence                                   | •                         |
| Tube d'aspiration                                 | Tube télescopique Comfort |
| Système Pause pour petites pauses                 | •                         |
| Système Pause pour le rangement                   | deux côtés                |
| Enrouleur automatique Comfort                     | •                         |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                   |                           |
| Puissance nominale en W                           | 890                       |
| <b>Mobilité</b>                                   |                           |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier             | •                         |
| Direction 3 points                                | •                         |
| Rayon d'action en m                               | 12                        |
| Longueur câble en m                               | 8,5                       |
| <b>Système de filtration</b>                      |                           |
| Type sac aspirateur                               | HyClean GN                |
| Volume sac à poussière en l                       | 4,5                       |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière      | •                         |
| Filtre d'évacuation                               | Filtre Active AirClean    |
| Filtre de protection moteur                       | •                         |
| <b>Sécurité</b>                                   |                           |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée    | •                         |
| Positionnement automatique du sac à poussière     | •                         |
| Bande de protection des meubles                   | •                         |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                |                           |
| Puissance active max.                             | 890                       |
| Volume en dB                                      | 76,0                      |
| Largeur en mm                                     | 496                       |
| Hauteur en mm                                     | 227                       |
| Poids en kg                                       | 7,3                       |
| <b>Accessoires fournis</b>                        |                           |
| Trois accessoires                                 | intégré                   |
| Suceur à coussins                                 | •                         |
| Suceur plat                                       | •                         |
| Suceur plat extra long, flexible SFD 20           | •                         |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques           | •                         |
| Brosse SBD 365-3                                  | •                         |
| Turbobrosse                                       | STB 305-3                 |
| Turbobrosse STB 305-3                             | •                         |
| Filtre  | Filtre Active AirClean    |
| Brosse de nettoyage                               | Non                       |
| Bon d'achat pour sac à poussière                  | •                         |

Complete C3 Cat & Dog Flex

Aspirateur traîneau

puissance d'aspiration max. et commande avec les pieds pour aspiration idéale.