

## Complete C2 Blackpearl - SFAF5

### Aspirateur traîneau

avec un moteur efficace pour une aspiration basse consommation



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Grande mobilité: rayon d'action 10m / 3 roulettes pivotantes 360°
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis

Code EAN: 4002516555476 / Numéro de matériel: 12034710 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF531CE

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Construction</b>                               |                                 |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière          | •                               |
| Marque de produit                                 | Complete C2                     |
| Variante moteur                                   | PowerLine                       |
| Type de produit                                   | SFAF5                           |
| Couleur de l'appareil                             | Noir obsid.                     |
| <b>Confort d'utilisation</b>                      |                                 |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Sélecteur rotatif à 6 positions |
| Poignée de transport ergonomique                  | •                               |
| Poignée ergonomique                               | •                               |
| Système Silence                                   | •                               |
| Tube d'aspiration                                 | Tube télescopique Comfort       |
| Système Pause pour petites pauses                 | •                               |
| Système Pause pour le rangement                   | des deux côtés                  |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                   |                                 |
| Puissance nominale en W                           | 890                             |
| <b>Mobilité</b>                                   |                                 |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier             | •                               |
| Direction 3 points                                | •                               |
| Rayon d'action en m                               | 10                              |
| Longueur câble en m                               | 6,5                             |
| <b>Système de filtre</b>                          |                                 |
| Type sac aspirateur                               | HyClean GN                      |
| Volume sac à poussière en l                       | 4,5                             |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière      | •                               |
| Filtre d'évacuation                               | Filtre AirClean                 |
| Filtre de protection moteur                       | •                               |
| <b>Sécurité</b>                                   |                                 |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée    | •                               |
| Positionnement automatique du sac à poussière     | •                               |
| Bande de protection des meubles                   | •                               |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                |                                 |
| Puissance active max.                             | 890                             |
| Volume en dB                                      | 80,0                            |
| Diamètre en mm                                    | 487                             |
| Hauteur en mm                                     | 227                             |
| Poids en kg                                       | 7,0                             |
| <b>Accessoires fournis</b>                        |                                 |
| Trois accessoires                                 | intégré                         |
| Suceur à coussins                                 | •                               |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques           | •                               |
| Brosse SBD 355-3                                  | •                               |
| Filtre  | Filtre Air Clean                |
| Brosse de nettoyage                               | Non                             |