

## Complete C2 Flex - SFAF5

### Aspirateur traîneau

avec un moteur efficace pour une aspiration basse consommation



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Grande mobilité: rayon d'action 10m / 3 roulettes pivotantes 360°
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits

Code EAN: 4002516555506 / Numéro de matériel: 12034770 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF532CE

<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFAF5
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	890
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	890
Volume en dB	80,0
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non