

DGC 7865 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+ MotionReact
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – Appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Nettoyage facile – HydroClean et enceinte de cuisson inox



Code EAN: 4002516632832 / Numéro de matériel: 12100940 /
Ancien Numéro de matériel: 23786549D

Modèle et design

Four vapeur combiné	•
Coloris	Inox/CleanSteel

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
--	---

Modèle et design

PureLine	•
----------	---

Avantages gustatifs

Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Thermosonde	sans fil
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•

Modes de cuisson

Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	•
Cuisson sous vide	•
Cuisson intensive	•

DGC 7865 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.



Code EAN: 4002516632832 / Numéro de matériel: 12100940 /
Ancien Numéro de matériel: 23786549D

Turbogrill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•

DGC 7865 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.

Code EAN: 4002516632832 / Numéro de matériel: 12100940 /

Ancien Numéro de matériel: 23786549D

Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Surface inox/CleanSteel Inox antirace	•
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	3,30
DirectWater plus	•
Filtre de vidange	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,45

DGC 7865 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.




Code EAN: 4002516632832 / Numéro de matériel: 12100940 /
Ancien Numéro de matériel: 23786549D


Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	2,0
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBRR 71	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean HFC 71 (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson vapeur en inox perforés	2
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés	1
Nettoyant HydroClean	1
Pastilles détartrantes	2

DGC 7865 HC Pro


Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings