

KMDA 7272 FR-A Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour l'évacuation d'air



- La solution TwolnOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre zones de cuisson rondes
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Convient pour les installations d'évacuation d'air flexibles

A+

Code EAN: 4002516614647 / Numéro de matériel: 12120710 / Ancien Numéro de matériel: 26727208D

Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Non
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W avec Booster	2100
Puissance max. en W	1400
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	3000
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour l'évacuation d'air



Code EAN: 4002516614647 / Numéro de matériel: 12120710 / Ancien Numéro de matériel: 26727208D

Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,5
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	-
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re 20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour l'évacuation d'air



Code EAN: 4002516614647 / Numéro de matériel: 12120710 /
Ancien Numéro de matériel: 26727208D

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	800
----------------------------	-----

Dimensions en mm (hauteur)	201
----------------------------	-----

Dimensions en mm (profondeur)	520
-------------------------------	-----

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
---	-----

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
--	-----

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	194
--	-----

Poids en kg	16
-------------	----

Puissance totale de raccordement en kW	7,50
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
--	-----



Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KMDA 7272 FR-A Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour l'évacuation d'air




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air
(Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
1 Basis -drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air – drawing


KMDA 7272 FR-A Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour l'évacuation d'air



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing