

Machine à café autonome

A black Miele coffee machine is shown from a front-three-quarter view. The machine has a sleek, modern design with a black body and a silver-colored front panel. The Miele logo is visible on the silver panel. Two cups of coffee are being dispensed from the machine, each filled with a thick layer of white foam on top of a brown liquid. The machine is set against a plain white background.

- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Préparer des boissons en grandes quantités – Fonction cafetière

Ancien Numéro de matériel: 29531510D

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.lu/fr/>

CM 5315 Active

Machine à café autonome

tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516599234 / Numéro de matériel: 12134650 /

Ancien Numéro de matériel: 29531510D

Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,3
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur des appareils en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,0
Accessoires fournis	
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Café Miele 250 g	•