

## G 5740 SCU SL

Lave-vaisselle encastrable 45 cm  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516604433 / Numéro de matériel: 12142730 /  
Ancien Numéro de matériel: 21574036D

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	7,9
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,55
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	55
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	210
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•
Nettoyage machine	•

## G 5740 SCU SL

Lave-vaisselle encastrable 45 cm  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.




Code EAN: 4002516604433 / Numéro de matériel: 12142730 /  
Ancien Numéro de matériel: 21574036D

<b>Options de lavage</b>	
Court	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex 45
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45 cm
Nombre de couverts	9
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	450
Largeur maximale de la niche en mm	450
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	448
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	40,8
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial	•


## G 5740 SCU SL

Lave-vaisselle encastrable 45 cm

pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)