

KWT 4995 F

Cave à vin de mise à température posable  
avec PresenterFrame, FlexiFrame et trois zones de température séparées.



- Présentation élégante de vos vins préférés grâce à PresenterFrame
- Entreposage de tous les types de bouteilles grâce à #FlexiFrame#CO\_15870992
- Temp. dégustation/stockage idéale avec séparation #zones température#CO\_15870993
- Régulation optimale de l'humidité de l'air avec ActiveHumidity
- Protection optimale du vin grâce à un verre isolant résistant aux UV
- Protection de vos vins préférés grâce au verrou intégré



Code EAN: 4002516612414 / Numéro de matériel: 12156840 /  
Ancien Numéro de matériel: 39499562EU1

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |                         |
| Cave à vin  | •                       |
| <b>Modèle</b>   |                         |
| Appareil posable  | •                       |
| Ouverture de porte  | droite                  |
| Charnière de porte interchangeable  | •                       |
| <b>Design</b>   |                         |
| Coloris de la carrosserie   | BlackSteel              |
| Couleur de la façade  | Noir obsidien (verre)   |
| Éclairage de la partie vin  | LED variable en continu |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                         |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                       |
| SoftClose   | •                       |
| Dispositif d'ouverture de porte   | SideOpen                |
| Système Silence   | •                       |
| Nombre de clayettes en bois   | 11                      |
| Matériau des clayettes en bois  | Hêtre                   |
| Nombre de grilles de cuisson FlexiFrame   | 11                      |
| SelfClose FlexiFrame  | •                       |
| NoteBoard   | Oui                     |
| PresenterFrame  | •                       |
| Conservation anti-vibrations  | •                       |
| <b>Commande</b>   |                         |
| Panneau de commande   | FreshTouch              |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                     |
| Nombre de zones de température  | 3                       |
| Plage de température réglable minimale en °C  | 5                       |
| Plage de température réglable maximale en °C  | 20                      |
| Mode Shabbat  | •                       |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>  |                         |
| Paroi sèche   | BlackSteel              |
| ActiveHumidity  | •                       |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | F                       |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 144,18                  |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,39                    |
| <b>Sécurité</b>   |                         |
| Verrouillage de porte   | •                       |
| Alarme de porte sonore  | •                       |
| Alarme visuelle pour la température   | •                       |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |                         |
| Largeur des appareils en mm   | 697                     |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 2013                    |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 764                     |
| Poids en kg   | 152,6                   |
| Classe climatique   | SN-ST                   |
| Partie vin en l   | 562                     |
| Volume total utile en l   | 562                     |

KWT 4995 F

Cave à vin de mise à température posable

avec PresenterFrame, FlexiFrame et trois zones de température séparées.



Code EAN: 4002516612414 / Numéro de matériel: 12156840 /

Ancien Numéro de matériel: 39499562EU1

Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l 184 bouteilles

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) B

Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW 35

Consommation électrique en milliampères (mA) 1200

Tension en V 220-240

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 2,0

**Accessoires fournis**


Filtre Active AirClean •

Craie blanche •


## KWT 4995 F

Cave à vin de mise à températureposable


avec PresenterFrame, FlexiFrame et trois zones de température séparées.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view (footnote\*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation (footnote\*) (installation drawings)