

K 7316 E

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation 4\*, éclairage LED et SuperFroid pour plus de confort.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Compartiment de congélation 4intégré
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique



Code EAN: 4002516664338 / Numéro de matériel: 12270500 / Ancien Numéro de matériel: 36731605EU1

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>                                                           |             |
| Réfrigérateur                                                                         | •           |
| <b>Modèle</b>                                                                         |             |
| Appareil encastrable                                                                  | •           |
| Appareil encastrable intégré                                                          | •           |
| Ouverture de porte                                                                    | droite      |
| Charnière de porte interchangeable                                                    | •           |
| <b>Design</b>                                                                         |             |
| Éclairage de la zone de réfrigération                                                 | LED         |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                                          |             |
| ComfortFrost                                                                          | •           |
| <b>Commande</b>                                                                       |             |
| Panneau de commande                                                                   | EasyControl |
| Partie réfrigération débranchable                                                     | Non         |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non         |
| SuperFroid                                                                            | •           |
| Nombre de zones de température                                                        | 2           |
| Mode Fête                                                                             | •           |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>                                            |             |
| Nombre de clayettes                                                                   | 4           |
| Porte-bouteilles en métal chromé                                                      | •           |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 3           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles                                              | 1           |
| Balconnets de contreporte                                                             | 4           |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                                       |             |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)                                                 | E           |
| Consommation d'énergie par an en kWh                                                  | 147,00      |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                                                 | 0,40        |
| <b>Sécurité</b>                                                                       |             |
| Alarme de porte sonore                                                                | •           |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                                    |             |
| Largeur de la niche en mm min.                                                        | 560         |
| Largeur de la niche en mm max.                                                        | 568         |
| Hauteur de la niche en mm min.                                                        | 1221        |
| Hauteur de la niche en mm max.                                                        | 1228        |
| Profondeur de la niche en mm                                                          | 550         |
| Largeur des appareils en mm                                                           | 541         |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                           | 1221        |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                        | 548         |
| Poids en kg                                                                           | 40,4        |
| Technique de fixation                                                                 | Porte fixe  |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg                                 | 19          |
| Classe climatique                                                                     | SN-ST       |
| Zone de réfrigération en l                                                            | 172         |
| Zone de congélation 4 étoiles en l                                                    | 15          |
| Volume total utile en l                                                               | 187         |
| Durée de conservation en cas de panne en h                                            | 10          |
| Capacité de congélation en kg/24 h                                                    | 3,00        |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                               | B           |

K 7316 E

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation 4\*, éclairage LED et SuperFroid pour plus de confort.



Code EAN: 4002516664338 / Numéro de matériel: 12270500 /  
Ancien Numéro de matériel: 36731605EU1

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW     | 35      |
| Consommation électrique en milliampères (mA)     | 700     |
| Tension en V                                     | 220-240 |
| Protection par fusible en A                      | 10      |
| Nombre de phases                                 | 1       |
| Fréquence en Hz                                  | 50      |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,3     |

**Accessoires fournis**


Bac à glaçons

•

## K 7316 E

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation 4\*, éclairage LED et SuperFroid pour plus de confort.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, installation (footnote\*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, built-in (footnote\*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, side view (installation drawings)