

KFN 4393 DD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh, NoFrost et quatre tiroirs congélation pour un stockage optimal.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Refroidissement optimal avec deux circuits séparés – DuplexCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516701200 / Numéro de matériel: 12335990 / Ancien Numéro de matériel: 38439344EU1

|   |  |
|---|--|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |  |
| Combiné réfrigérateur/congélateur   | •  |
| <b>Modèle</b>   |  |
| Appareil posable  | •  |
| Ouverture de porte  | droite   |
| Charnière de porte interchangeable  | •  |
| <b>Design</b>   |  |
| Coloris de la carrosserie   | Blanc  |
| Couleur de la façade  | Blanc  |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | LED  |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |  |
| Système de réfrigération  | DailyFresh                                     |
| ComfortClean  | •  |
| DynaCool  | •  |
| NoFrost   | •  |
| DuplexCool  | •  |
| Espace intérieur XL   | •  |
| VarioRoom   | •  |
| Dispositif d'ouverture de porte   | SideOpen                                       |
| <b>Commande</b>   |  |
| Panneau de commande   | SensorTouch                                    |
| Réglage au degré près   | Température de réfrigération et de congélation |
| Partie réfrigération débranchable   | Oui  |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Oui  |
| SuperFroid  | •  |
| SuperFrost  | •  |
| Nombre de zones de température  | 2  |
| Mode Shabbat  | •  |
| Mode Fête   | •  |
| Mode Holiday (vacances)   | •  |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>  |  |
| Nombre de clayettes   | 4  |
| Nombre de tiroirs de refroidissement  | 1  |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 2  |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles  | 1  |
| Balconnets de contreporte   | 3  |
| <b>Partie congélation/zone de congélation</b>   |  |
| Nombre tiroirs de congélation   | 4  |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |  |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | D  |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 210,00   |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,57   |
| <b>Sécurité</b>   |  |
| Fonction de verrouillage  | •  |
| Alarme de porte sonore  | •  |
| Alarme sonore pour la température de la zone de congélation                           | •  |
| Alarme sonore pour la température   | •  |

KFN 4393 DD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh, NoFrost et quatre tiroirs congélation pour un stockage optimal.



Code EAN: 4002516701200 / Numéro de matériel: 12335990 /  
Ancien Numéro de matériel: 38439344EU1


|  |   |
|--|---|
| Alarme de porte visuelle                                     | • |
| Alarme visuelle pour la température                          | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |

| Caractéristiques techniques                             |                     |
|---|---------------------|
| Largeur des appareils en mm                             | 597                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                             | 2015                |
| Profondeur de l'appareil en mm                          | 675                 |
| Poids en kg   | 74,3                |
| Classe climatique                                       | SN-T                |
| Zone de réfrigération en l                              | 227                 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l                      | 132                 |
| Volume total utile en l                                 | 359                 |
| Durée de conservation en cas de panne en h              | 20                  |
| Capacité de congélation en kg/24 h                      | 10,00               |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | C                   |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW            | 36                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)            | 1400                |
| Tension en V  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                             | 10                  |
| Nombre de phases  | 1                   |
| Fréquence en Hz   | 50                  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m        | 2,0                 |
| Remplacer l'ampoule                                     | Service après-vente |
| Accessoires fournis                                     |                     |
| Balconnet à œufs  | •                   |
| Bac à glaçons   | •                   |


## KFN 4393 DD

Réfrigérateur/congélateur posable


avec DailyFresh, NoFrost et quatre tiroirs congélation pour un stockage optimal.



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote\*)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



KFN4393FD, KFN4393DD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)