

G 7233 SC Front E

Lave-vaisselle posable

avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Consommation extrêmement faible de seulement 43 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516702313 / Numéro de matériel: 12338080 /

Ancien Numéro de matériel: 21723318D

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•

G 7233 SC Front E

Lave-vaisselle posable

avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516702313 / Numéro de matériel: 12338080 /

Ancien Numéro de matériel: 21723318D

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	57,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Accessoires fournis	
Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial	•

G 7233 SC Front E

Lave-vaisselle posable
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516702313 / Numéro de matériel: 12338080 /
Ancien Numéro de matériel: 21723318D


Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

G 7233 SC Front E

Lave-vaisselle posable
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)