

G 7233 SCi E

Lave-vaisselle intégré
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- Consommation extrêmement faible de seulement 43 dB(a) dB (A)
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516702344 / Numéro de matériel: 12338120 /
Ancien Numéro de matériel: 21723357D

Type	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7233 SCi E
Lave-vaisselle intégré
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516702344 / Numéro de matériel: 12338120 /
Ancien Numéro de matériel: 21723357D

Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,2
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	10,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	18,0

G 7233 SCi E

Lave-vaisselle intégré

avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516702344 / Numéro de matériel: 12338120 /
Ancien Numéro de matériel: 21723357D

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)


•

Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou
trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial

•

G 7233 SCi E

Lave-vaisselle intégré
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)