

G 7600 SC AutoDos Lave-vaisselle posable avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement ?? dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de ?? en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516702511 / Numéro de matériel: 12338370 /
Ancien Numéro de matériel: 21760017D

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Consommation en veille (mode sommeil)	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7600 SC AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702511 / Numéro de matériel: 12338370 /

Ancien Numéro de matériel: 21760017D

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	58,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

G 7600 SC AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702511 / Numéro de matériel: 12338370 /

Ancien Numéro de matériel: 21760017D

Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•


Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
--	---

G 7600 SC AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)