

G 7623 SCU AutoDos E

Lave-vaisselle encastrable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement 42 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516702603 / Numéro de matériel: 12338460 /
Ancien Numéro de matériel: 21762337D

Type	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Consommation en veille (mode sommeil)	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7623 SCU AutoDos E

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702603 / Numéro de matériel: 12338460 /

Ancien Numéro de matériel: 21762337D

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	49,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10

G 7623 SCU AutoDos E

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702603 / Numéro de matériel: 12338460 /

Ancien Numéro de matériel: 21762337D

Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

G 7623 SCU AutoDos E

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)