

## G 7673 SCVi AutoDos E

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement 42 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516702658 / Numéro de matériel: 12338510 /

Ancien Numéro de matériel: 21767362D

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Type</b>   |                                      |
| Lave-vaisselle totalement intégrables   | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                    |
| <b>Design</b>   |                                      |
| Coloris du bandeau  | Noir obsidien                        |
| Type de bandeau de commande   | Panneau entièrement intégré          |
| Type de commande  | Softkeys                             |
| Écran   | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran  | Blanc                                |
| MultiLingua   | •                                    |
| <b>Confort</b>  |                                      |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                                    |
| Dosage automatique avec PowerDisk   | •                                    |
| Affichage du temps restant  | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement  | Optique et sonore                    |
| Choix de la langue d'affichage  | •                                    |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,4                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29                                 |
| Durée du programme ECO en minutes   | 230                                  |
| Classe d'émission sonore  | B                                    |
| Émissions sonores en dB(A)  | 42                                   |
| FlexiTimer avec EcoStart  | •                                    |
| EcoFeedback   | •                                    |
| EcoPower Technology   | •                                    |
| Hygiène testée  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                    |
| Demi-charge   | •                                    |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                    |
| SensorDry   | •                                    |
| Séchage Turbothermic à air pulsé  | •                                    |
| Séchage actif par condensation  | •                                    |
| BrilliantGlassCare  | •                                    |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                      |
| QuickPowerWash  | •                                    |
| ECO   | •                                    |
| Automatic   | •                                    |

## G 7673 SCVi AutoDos E

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702658 / Numéro de matériel: 12338510 /

Ancien Numéro de matériel: 21767362D

|  |                     |
|--|---------------------|
| ComfortWash 45 °C                            | •                   |
| Intensif 75 °C                               | •                   |
| PowerWash                                    | •                   |
| ComfortWash+ 55 °C                           | •                   |
| Fragile                                      | •                   |
| Hygiène                                      | •                   |
| Solaire Économique                           | •                   |
| Extra silencieux 37 dB(A)                    | •                   |
| Nettoyage machine                            | •                   |
| Rinçage du sel                               | •                   |
| <b>Options de lavage</b>                     |                     |
| AutoDos                                      | •                   |
| BottleClean                                  | •                   |
| Quick  | •                   |
| IntenseZone                                  | •                   |
| Extra propre                                 | •                   |
| Séchage +                                    | •                   |
| <b>Aménagement des paniers</b>               |                     |
| Rangement des couverts                       | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare                 | 2                   |
| Support pour tasses FlexCare                 | 1                   |
| Aménagement des paniers                      | MaxiComfort         |
| Nombre de couverts                           | 14                  |
| MultiClip                                    | •                   |
| FlexCare Glass & Bottle                      | •                   |
| XL Assist                                    | •                   |
| StrawClean                                   | •                   |
| <b>Sécurité</b>                              |                     |
| Système AquaSécurité                         | •                   |
| Indication de nettoyage de filtre            | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>           |                     |
| Largeur minimale de la niche en mm           | 600                 |
| Largeur maximale de la niche en mm           | 600                 |
| Hauteur minimale de la niche en mm           | 805                 |
| Hauteur maximale de la niche en mm           | 870                 |
| Profondeur de la niche en mm                 | 550                 |
| Largeur des appareils en mm                  | 598                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                  | 805                 |
| Profondeur de l'appareil en mm               | 550                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5               |
| Poids net en kg                              | 48,0                |
| Puissance totale de raccordement en kW       | 2,00                |
| Tension en V                                 | 230                 |
| Protection par fusible en A                  | 10                  |
| Nombre de phases                             | 1                   |
| Norme de fréquence électrique                | 50                  |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm      | 1,50                |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm   | 1,50                |

## G 7673 SCVi AutoDos E

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516702658 / Numéro de matériel: 12338510 /

Ancien Numéro de matériel: 21767362D

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,70

Poids min. du panneau d'habillage en kg 4,0

Poids max. du panneau d'habillage en kg 11,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] 7,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 14,0

### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•

## G 7673 SCVi AutoDos E

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)