

## G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



- Dosage automatique : AutoDos avec PowerDisk intégré
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture automatique (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight



Code EAN: 4002516702726 / Numéro de matériel: 12338600 / Ancien Numéro de matériel: 21778862D

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•

## G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



Code EAN: 4002516702726 / Numéro de matériel: 12338600 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862D

Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Pâtes/paëlla	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage machine	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	12,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FF

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



Code EAN: 4002516702726 / Numéro de matériel: 12338600 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862D

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français, italiano,  
nederlands, portugês,  
türkçe

#### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•


Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•

G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FF

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit