

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



- Dosage automatique : AutoDos avec PowerDisk intégré
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture automatique (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Commande tactile rapide – l'écran M Touch



Code EAN: 4002516701866 / Numéro de matériel: 12338780 / Ancien Numéro de matériel: 21798062D

Type	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	CleanSteel Inox antirace/ Noir obsidienne
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	M Touch Vi
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Rajout de vaisselle possible	•
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516701866 / Numéro de matériel: 12338780 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798062D

Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Pâtes/paëlla	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	3
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10

## G 7980 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516701866 / Numéro de matériel: 12338780 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798062D

Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)