

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



- Design intemporel – hotte télescopique noire mate sur 898 mm de large
- Niveau de puissance – 650 m³/h 650 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516717706 / Numéro de matériel: 12358160 / Ancien Numéro de matériel: 28419855D

| | |
|---|-------------------|
| Modèle | |
| Hotte aspirante murale | • |
| Modèle et design | |
| Coloris | Noir mat |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Kit de recyclage en option | DUW 20 |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 12-P, DKF12-R |
| Design | |
| Couleur RAL disponible en fabrication spéciale | • |
| Confort d'utilisation | |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Niveaux Booster | 1 |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 49,7 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Système de filtration | |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 3 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x Watt | 3 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 450 lx |
| Température de couleur en K | 3000 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 265 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 320 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 395 |
| Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h) | 650 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 52,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 56,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 67,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 32,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 41,0 |

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002516717706 / Numéro de matériel: 12358160 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855D

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 52,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 270

Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 460

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 330

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 71,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 64,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 56,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 685-1005

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 815-1135

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 685

Largeur du fût en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1005

Hauteur du fût en mm 62

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 815

Profondeur du fût en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 1135

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 25,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre

•

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière

•

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002516717706 / Numéro de matériel: 12358160 /

Ancien Numéro de matériel: 28419855D

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique

•

Accessoires fournis

Clapet anti-retour

•

Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif régénérable

DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)