

PUR 68 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



- Design intemporel – hotte télescopique sur 598 mm de large.
- Niveau de puissance – 650 m<sup>3</sup>/h 650 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516717713 / Numéro de matériel: 12358170 / Ancien Numéro de matériel: 28416855D

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Noir mat
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Design</b>	
Disponible en couleur RAL (indiquer le code couleur à la commande)	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	47,0
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Hotte CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	67,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0

PUR 68 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002516717713 / Numéro de matériel: 12358170 /

Ancien Numéro de matériel: 28416855D

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	52,0
---	------

#### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
---	-----

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	460
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
---	------

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
---	----------

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	815–1135
--	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	685
--	-----

Largeur du fût en mm	598
----------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005
--	------

Hauteur du fût en mm	62
----------------------	----

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	815
--	-----

Profondeur du fût en mm	500
-------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1135
--	------

Poids net en kg	21,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
---	-----

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

PUR 68 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002516717713 / Numéro de matériel: 12358170 /

Ancien Numéro de matériel: 28416855D

Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,22
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---


#### Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R
------------------------------------	----------

PUR 68 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)