

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle intégré

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement ?? dB (A)
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Notre meilleur équipement de panier qui vaut le détour – édition spéciale



Code EAN: 4002516714200 / Numéro de matériel: 12374700 / Ancien Numéro de matériel: 21773154D

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Type</b>	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau incliné
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle intégré

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516714200 / Numéro de matériel: 12374700 /  
Ancien Numéro de matériel: 21773154D

<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Pâtes/paëlla	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage machine	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,2
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle intégré

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516714200 / Numéro de matériel: 12374700 /

Ancien Numéro de matériel: 21773154D

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 17,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

#### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•


Bon d'achat pour un paquet avec produit de rinçage, sel régénérant, DishClean

•

G 7731 SCi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle intégré

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)