

## Duoflex HX1 Cat & Dog

Aspirateur balai sans fil

aspiration puissante | Grab & Go | léger et compact | embout poils animaux



- Batterie Li-Ion : jusqu'à 55 minutes d'autonomie avec une charge\*
- Design moderne agréable au toucher
- Filtre Hygiène avec 99,99 %\*\* de capacité de rétention des poussières
- avec brosse Electro Compact pour les poils d'animaux
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance
- Collecteur léger et compact : 3,1 kg/0,3 l
- Fonction Grab & Go confortable grâce au support mural du système SpeedLock
- Aussi performant qu'un aspirateur Miele traditionnel\*\*\*

\* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse.

\*\* Selon la norme CEI 62885-4

\*\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon la norme CEI 62885-2.

Code EAN: 4002516715306 / Numéro de matériel: 12377690 / Ancien Numéro de matériel: 41QLL033EU1

<b>Modèle</b>	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Duoflex HX1
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SQLL0
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Noir obsid.
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touches/deux niveaux
Support mural	Speedlock
Système SpeedLock	SpeedLock system
Rangement pour accessoires	HX-AH 20
<b>Système de filtration</b>	
ComfortClean	•
Volume du bac à poussière en l	0,3
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1250
Poids en kg	3,1
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	55
Puissance au m <sup>2</sup>	60
Temps de charge en min.	210
Puissance nominale en W	160
<b>Accessoires fournis</b>	
Brosse de nettoyage	intégré
Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor	•
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN	•
Suceur plat HX-CN	•
Electro Compact HX-EC 20	•