

## Duoflex HX1 Total Care Aspirateur balai sans fil puissant | Grab & Go | léger et compact | kit complet d'accessoires



- Batterie Li-Ion : jusqu'à 55 minutes d'autonomie avec une charge\*
- Fonction Grab & Go confortable grâce au support mural du système SpeedLock
- avec brosse Electro Compact pour les poils d'animaux
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance
- Design moderne agréable au toucher
- Filtre Hygiène avec 99,99 %\*\* de capacité de rétention des poussières
- Avec flexible d'aspiration et suceur plat long et flexible
- Avec brosse universelle flexible pour le nettoyage de surfaces sensibles
- Collecteur léger et compact : 3,1 kg/0,3 l
- Aussi performant qu'un aspirateur Miele traditionnel\*\*\*

\* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse.

\*\* Selon la norme CEI 62885-4

\*\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon la norme CEI 62885-2.

Code EAN: 4002516715337 / Numéro de matériel: 12377740 /  
Ancien Numéro de matériel: 41QLL036EU1

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Modèle</b>  |                          |
| Aspirateur balai sans fil                            | •                        |
| Marque de produit                                    | Duoflex HX1              |
| Variante moteur                                      | Digital Efficiency Motor |
| Type de produit                                      | SQLL0                    |
| <b>Modèle et design</b>                              |                          |
| Coloris  | Noir obsid.              |
| <b>Nettoyage</b>                                     |                          |
| Technologie Vortex                                   | •                        |
| <b>Confort d'utilisation</b>                         |                          |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration    | Touches/deux niveaux     |
| Support mural  | Speedlock                |
| Système SpeedLock                                    | SpeedLock system         |
| Rangement pour accessoires                           | HX-AH 20                 |
| <b>Système de filtration</b>                         |                          |
| ComfortClean   | •                        |
| Volume du bac à poussière en l                       | 0,3                      |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                   |                          |
| Type de batterie                                     | Li-Ion                   |
| Capacité nominale de la batterie en mAh              | 2500                     |
| Volume en dB   | 79,0                     |
| Largeur en mm  | 260                      |
| Hauteur en mm  | 1250                     |
| Poids en kg  | 3,1                      |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo | 55                       |
| Puissance au m <sup>2</sup>                          | 60                       |
| Temps de charge en min.                              | 210                      |
| Puissance nominale en W                              | 160                      |
| <b>Accessoires fournis</b>                           |                          |
| Brosse de nettoyage                                  | intégré                  |
| Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor                    | •                        |
| Brosse à meuble HX-DB                                | •                        |
| Suceur à coussins HX-UN                              | •                        |
| Suceur plat HX-CN                                    | •                        |
| Brosse universelle HX-UB                             | •                        |
| Suceur plat XL flexible HX-CNXL                      | •                        |
| Flexible d'aspiration HX-FSH 20                      | •                        |
| Electro Compact HX-EC 20                             | •                        |