

WWI880 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- SteamCare temps de repassage jusqu'à 50 % réduit et vêtements rafraîchis
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes



Code EAN: 4002516747154 / Numéro de matériel: 12397170 /
Ancien Numéro de matériel: 11WI8803D

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A

WWI880 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516747154 / Numéro de matériel: 12397170 /

Ancien Numéro de matériel: 11WI8803D

Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Finish vapeur	•
Nettoyage machine	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•

WWI880 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516747154 / Numéro de matériel: 12397170 /
Ancien Numéro de matériel: 11WI8803D

Sécurité

Système anti-fuites	Waterproof-System
---------------------	-------------------

Sécurité enfants	•
------------------	---

Code PIN	•
----------	---

Interface optique	•
-------------------	---

Caractéristiques techniques

Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
--	-----------

Tension en V	220-240
--------------	---------

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Accessoires fournis

3 capsules	•
------------	---

UltraPhase 1 + 2	•
------------------	---

Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
---	---

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWI880 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm