

TWL680WP 125 Gala Edition
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



- Moins de repassage, plus de fraîcheur – SteamFinish
- Séchage silencieux – SilenceDrum
- DryCare 40 – pour sécher presque tout ce qui est lavable à 40 °C
- Séchage rapide à efficacité énergétique maximale – EcoSpeed
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*

* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.

A+++

Code EAN: 4002516749448 / Numéro de matériel: 12397290 /
Ancien Numéro de matériel: 12WL6802D

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte interchangeable	•
Type	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Hygiène testée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Consommation électrique annuelle en kWh	185
Durée du programme standard en min	184
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	64
Classe d'efficacité de condensation	A

TWL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516749448 / Numéro de matériel: 12397290 /

Ancien Numéro de matériel: 12WL6802D

Consommation électrique en kWh à pleine charge,
programme standard coton avec séchage normal 1,55

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmes de séchage	
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	57
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•

TWL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516749448 / Numéro de matériel: 12397290 /


Ancien Numéro de matériel: 12WL6802D

Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•
Langues affichage dispo.	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm