

FNS 4382 D

Congélateur posable

avec NoFrost et SideOpen pour une combinaison côte-à-côte confortable.



- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Congélation rapide et délicate des aliments – SuperFrost
- Agrandissement flexible de l'espace de congélation – VarioRoom



Code EAN: 4002516741725 / Numéro de matériel: 12430410 /


Ancien Numéro de matériel: 37438244EU1

Modèle	
Ouverture de porte	Gauche
Design	
Coloris de la carrosserie	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dispositif d'ouverture de porte	SideOpen
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de congélation
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	1
Partie congélation/zone de congélation	
dont box XXL	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	199,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,54
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	68,6
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	278
Volume total utile en l	277
Durée de conservation en cas de panne en h	16
Capacité de congélation en kg/24 h	18,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	36
Consommation électrique en milliampères (mA)	1300
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,1
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Bac à glaçons	•
Kit côte à côte	•


FNS 4382 D

Congélateur posable


avec NoFrost et SideOpen pour une combinaison côte-à-côte confortable.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote*) (drawings)




FNS4382D, FNS4382E, top view (footnote*) (installation drawings)



FNS4382D, FNS4382E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



KS4383DD, KS4383ED, FNS4382E, FNS4382D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)