

K 4323 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL
- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée



Code EAN: 4002516742050 / Numéro de matériel: 12430780 / Ancien Numéro de matériel: 36432344EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Coloris de la carrosserie	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Espace intérieur XL	•
Dispositif d'ouverture de porte	SideOpen
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	6
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	89,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,24
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	1455
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	54,6
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	298
Zone de congélation 4 étoiles en l	0

K 4323 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.




Code EAN: 4002516742050 / Numéro de matériel: 12430780 /  
Ancien Numéro de matériel: 36432344EU1

Volume total utile en l	298
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	37
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•


## K 4323 DD

Réfrigérateur posable


avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



K4323FD, K4323ED, K4323DD, installation (footnote\*) (installation drawings)



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote\*)