

KS 4783 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Ajust. flex. enceinte réfrig. pr grands récipients – FlexiBoard
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516742258 / Numéro de matériel: 12431180 / Ancien Numéro de matériel: 36478348EU1

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |                              |
| Réfrigérateur   | •                            |
| <b>Modèle</b>   |                              |
| Appareil posable  | •                            |
| Ouverture de porte  | droite                       |
| Charnière de porte interchangeable  | •                            |
| Convient pour agencement côte à côte  | •                            |
| <b>Design</b>   |                              |
| Coloris de la carrosserie   | Argent                       |
| Couleur de la façade  | Noir obsidienne mat          |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | LED                          |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                              |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                            |
| Système de réfrigération  | DailyFresh                   |
| ComfortClean  | •                            |
| DynaCool  | •                            |
| Espace intérieur XL   | •                            |
| SoftClose   | •                            |
| Dispositif d'ouverture de porte   | Click2open                   |
| <b>Commande</b>   |                              |
| Panneau de commande   | SensorTouch                  |
| Réglage au degré près   | Température de réfrigération |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                          |
| SuperFroid  | •                            |
| Nombre de zones de température  | 1                            |
| Mode Shabbat  | •                            |
| Mode Fête   | •                            |
| Mode Holiday (vacances)   | •                            |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>  |                              |
| Nombre de clayettes   | 6                            |
| dont divisibles (FlexiBoard)  | 1                            |
| Porte-bouteilles en métal chromé  | •                            |
| Nombre de tiroirs de refroidissement  | 2                            |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 3                            |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles  | 2                            |
| Balconnets de contreporte   | 5                            |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                              |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | D                            |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 98,00                        |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,26                         |
| <b>Sécurité</b>   |                              |
| Fonction de verrouillage  | •                            |
| Alarme de porte sonore  | •                            |
| Alarme de porte visuelle  | •                            |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |                              |
| Largeur des appareils en mm   | 597                          |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 1855                         |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 682                          |

KS 4783 DD

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.




Code EAN: 4002516742258 / Numéro de matériel: 12431180 /  
Ancien Numéro de matériel: 36478348EU1

|   |                     |
|---|---------------------|
| Poids en kg   | 78,5                |
| Classe climatique                                       | SN-T                |
| Zone de réfrigération en l                              | 399                 |
| Volume total utile en l                                 | 399                 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B                   |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW            | 35                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)            | 1200                |
| Tension en V  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                             | 10                  |
| Nombre de phases  | 1                   |
| Fréquence en Hz   | 50-60               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m        | 2,0                 |
| Remplacer l'ampoule                                     | Service après-vente |
| <b>Accessoires fournis</b>                              |                     |
| Balconnet à œufs  | •                   |


## KS 4783 DD

Réfrigérateurposable


avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote\*) (installation drawings)




KS4783DD obsw matt, KS4783ED bb Blackboard, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KS4783DD obsw matt, KS4783ED bb, FNS4782E bb, Blackboard, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



KS4783ED bb, FNS4782E bb, Blackboard, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)