

H 2861-1 BP 125 Edition

Four multifonctions

en design combinable avec fonction AirFry, mise en réseau et pyrolyse.



- Affichage texte clair avec boutons de commande – EasyControl Plus
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Pour tout ce qui est croustillant – mode de cuisson AirFry



Code EAN: 4002516769958 / Numéro de matériel: 12432440 /
Ancien Numéro de matériel: 22286175D

| | |
|---|------------------|
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| Modèle et design | |
| Four encastrable | • |
| Coloris | Noir obsid. |
| VitroLine | • |
| Avantages gustatifs | |
| Chauffage accéléré | • |
| Modes de cuisson | |
| AirFry | • |
| Programmes automatiques | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Turbogril | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | EasyControl Plus |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Réglages personnalisés | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec façade froide | • |
| Sécurité Oubli | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |

H 2861-1 BP 125 Edition

Four multifonctions

en design combinable avec fonction AirFry, mise en réseau et pyrolyse.



Code EAN: 4002516769958 / Numéro de matériel: 12432440 /

Ancien Numéro de matériel: 22286175D

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'introduction | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'introduction | • |
| Éclairage de l'enceinte | 1 spot halogène |
| Températures en °C | 30-300 |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de la niche min. en mm | 560 |
| Largeur de la niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 568 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec prise | • |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,50 |
| Remplacer l'ampoule | Client |

Accessoires fournis

| | |
|--|---|
| Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Plaque de cuisson Gourmet et AirFry perforée avec PerfectClean HBBL 71 | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Grille de cuisson | 1 |
| Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire) | 1 |
| Grilles de support amovibles (paire) | 1 |
| Coupon pour une grille de cuisson HGBB71 avec PerfectClean | 1 |

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 2861-1 BP 125 Edition

Four multifonctions

en design combinable avec fonction AirFry, mise en réseau et pyrolyse.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing