

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode d'évacuation d'air



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- Convient pour les installations d'évacuation d'air flexibles
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Aspect complètement noir pour un aspect périphérique élégant

A+

Code EAN: 4002516755944 / Numéro de matériel: 12438920 / Ancien Numéro de matériel: 26767678D

<b>Modèle</b>	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DMK 150-1, DFK-xxxx
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Évacuation d'air
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Non
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	230x460
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	230x460
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Blanc
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode d'évacuation d'air



Code EAN: 4002516755944 / Numéro de matériel: 12438920 / Ancien Numéro de matériel: 26767678D

Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Protection nettoyage	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,5
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	-
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•

## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode d'évacuation d'air



Code EAN: 4002516755944 / Numéro de matériel: 12438920 /


Ancien Numéro de matériel: 26767678D

Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	238
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode d'évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


## KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode d'évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)