

K 7798 C R

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Ouverture et fermeture automatiques de la porte de l'appareil – ActiveDoor
- Compartiment de congélation 4\* intégré
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Accès facile grâce aux clayettes en verre amovibles – FlexiTray



Code EAN: 4002516748069 / Numéro de matériel: 12444990 / Ancien Numéro de matériel: 36779800EU1

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |                             |
| Réfrigérateur   | •                           |
| <b>Modèle</b>   |                             |
| Appareil encastrable  | •                           |
| Appareil encastrable intégré  | •                           |
| Ouverture de porte  | droite                      |
| <b>Design</b>   |                             |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | FlexiLight 2,0              |
| Éclairage ventilateur   | •                           |
| Éclairage système de réfrigération  | •                           |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                             |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                           |
| Système de réfrigération  | PerfectFresh Active         |
| Humidification active du tiroir supérieur   | •                           |
| Réglage précis porte intérieure   | •                           |
| ComfortClean  | •                           |
| DynaCool  | •                           |
| ComfortSize   | •                           |
| SoftClose   | •                           |
| SelfClose   | •                           |
| Dispositif d'ouverture de porte   | ActiveDoor                  |
| <b>Commande</b>   |                             |
| Panneau de commande   | FreshTouch                  |
| Partie réfrigération débranchable   | Non                         |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                         |
| SuperFroid  | •                           |
| Nombre de zones de température  | 3                           |
| Mode Shabbat  | •                           |
| Mode Fête   | •                           |
| Mode Holiday (vacances)   | •                           |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>  |                             |
| Nombre de clayettes   | 4                           |
| dont éclairés   | 2                           |
| Porte-bouteilles en métal chromé  | •                           |
| Nombre de tiroirs de refroidissement  | 3                           |
| Paroi sèche   | CleanSteel Inox antitraçage |
| CompactCase   | •                           |
| FlexiTray   | •                           |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 3                           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles  | 2                           |
| Balconnets de contreporte   | 5                           |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                             |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | C                           |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 130,67                      |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,35                        |
| <b>Sécurité</b>   |                             |
| Fonction de verrouillage  | •                           |
| Alarme de porte sonore  | •                           |
| Alarme de porte visuelle  | •                           |

K 7798 C R

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.




Code EAN: 4002516748069 / Numéro de matériel: 12444990 /  
Ancien Numéro de matériel: 36779800EU1

| Caractéristiques techniques                             |                     |
|---|---------------------|
| Largeur de la niche en mm min.                          | 560                 |
| Largeur de la niche en mm max.                          | 570                 |
| Hauteur de la niche en mm min.                          | 1777                |
| Hauteur de la niche en mm max.                          | 1793                |
| Profondeur de la niche en mm                            | 550                 |
| Largeur des appareils en mm                             | 559                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                             | 1770                |
| Profondeur de l'appareil en mm                          | 546                 |
| Poids en kg   | 73,4                |
| Technique de fixation                                   | Porte fixe          |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg   | 26                  |
| Classe climatique                                       | SN-T                |
| Zone de réfrigération en l                              | 250                 |
| dont zone PerfectFresh en l                             | 98                  |
| Zone de congélation 4 étoiles en l                      | 27                  |
| Compartiment du bas en l                                | 250                 |
| Volume total utile en l                                 | 276                 |
| Durée de conservation en cas de panne en h              | 14                  |
| Capacité de congélation en kg/24 h                      | 2,00                |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B                   |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW            | 33                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)            | 1200                |
| Tension en V  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                             | 10                  |
| Nombre de phases  | 1                   |
| Fréquence en Hz   | 50-60               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m        | 2,2                 |
| Remplacer l'ampoule                                     | Service après-vente |
| Accessoires fournis                                     |                     |
| Balconnet à œufs  | •                   |
| Boîte de tri PerfectFresh                               | •                   |


## K 7798 C R

Réfrigérateur encastrable


avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)