

K 7798 C L

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Ouverture et fermeture automatiques de la porte de l'appareil – ActiveDoor
- Compartiment de congélation 4\* intégré
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Accès facile grâce aux clayettes en verre amovibles – FlexiTray



Code EAN: 4002516748076 / Numéro de matériel: 12445000 / Ancien Numéro de matériel: 36779801EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	Gauche
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage système de réfrigération	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	ActiveDoor
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	4
dont éclairés	2
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçe
CompactCase	•
FlexiTray	•
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	130,67
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,35
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

K 7798 C L

Réfrigérateur encastrable

avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.



Code EAN: 4002516748076 / Numéro de matériel: 12445000 /


Ancien Numéro de matériel: 36779801EU1

Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	560
Largeur de la niche en mm max.	570
Hauteur de la niche en mm min.	1777
Hauteur de la niche en mm max.	1793
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	73,2
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	250
dont zone PerfectFresh en l	98
Zone de congélation 4 étoiles en l	27
Compartiment du bas en l	250
Volume total utile en l	276
Durée de conservation en cas de panne en h	14
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	33
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Boîte de tri PerfectFresh	•


## K 7798 C L

Réfrigérateur encastrable


avec ActiveDoor, PerfectFresh Active et tiroir congélation 4\* pour confort max.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)