

DAS 4931 125 Edition  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



- Design élégant : bandeau de commande noir obsidien largeur 90 cm
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

**A+++**

Code EAN: 4002516771531 / Numéro de matériel: 12459990 / Ancien Numéro de matériel: 28S4931BD

<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Coloris	Noir obsid.
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
SmartControl	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	600
Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m³/h)	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0

DAS 4931 125 Edition  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



Code EAN: 4002516771531 / Numéro de matériel: 12459990 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4931BD

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	585
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591	695
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	77,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	63,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Verre sécurit	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	896
Hauteur du fût en mm	36
Profondeur du fût en mm	273
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450



DAS 4931 125 Edition  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



Code EAN: 4002516771531 / Numéro de matériel: 12459990 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4931BD

Poids net en kg	14,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,16
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
Bon d'achat pour un filtre Sensitive AirClean DKF 31-S	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 4931 125 Edition  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings