

WWB200 WPS 8kg



Code EAN: 4002516790204 / Numéro de matériel: 12518750 /
Ancien Numéro de matériel: 11WB2003D

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	48
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•


WWB200 WPS 8kg




Code EAN: 4002516790204 / Numéro de matériel: 12518750 /
Ancien Numéro de matériel: 11WB2003D

Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrément) en mm	600
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2


WWB200 WPS 8kg




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm