

WCA032 WPS Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

la qualité Miele éprouvée au meilleur prix pour des charges de 1 à 7 kg.



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- Ajouter ou retirer des pièces pendant le lavage avec AddLoad



Code EAN: 4002516790310 / Numéro de matériel: 12518820 / Ancien Numéro de matériel: 11CA0323D

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	EasyControl jaune
Performance de nettoyage	
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	7,0
Confort d'utilisation	
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	45
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	46
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	206
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•

WCA032 WPS Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

la qualité Miele éprouvée au meilleur prix pour des charges de 1 à 7 kg.



Code EAN: 4002516790310 / Numéro de matériel: 12518820 /

Ancien Numéro de matériel: 11CA0323D

Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0

WCA032 WPS Active

Lave-linge à chargement frontal W1 :

la qualité Miele éprouvée au meilleur prix pour des charges de 1 à 7 kg.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm