

KU 7135 C

Réfrigérateur sous-encastrable
avec DailyFresh, éclairage LED et DynaCool dans un design compact.



- Tiroir spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de la température dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Contreporte flexible – balconnets de contreporte divisés
- Flexibilité de l'enceinte réfrigérée pour les grands récipients – FlexiBoard
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean

Code EAN: 4002516779209 / Numéro de matériel: 12519190 /
Ancien Numéro de matériel: 36713510EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	2
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	600
Largeur de la niche en mm max.	600
Hauteur de la niche en mm min.	860
Hauteur de la niche en mm max.	920
Profondeur de la niche en mm	560
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	858
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	34,2
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-T

KU 7135 C

Réfrigérateur sous-encastable

avec DailyFresh, éclairage LED et DynaCool dans un design compact.



Code EAN: 4002516779209 / Numéro de matériel: 12519190 /
Ancien Numéro de matériel: 36713510EU1

Volume total utile en l	134
Consommation électrique en milliampères (mA)	2000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•