

CM 5510 125 Edition  
Machine à café autonome  
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Préparer des boissons en grandes quantités – Fonction cafetière

Code EAN: 4002516784760 / Numéro de matériel: 12531220 / Ancien Numéro de matériel: 29551021D

<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle et design</b>	
Machine à café avec système de grains	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	13,5
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale des réservoirs à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages personnalisés	•
<b>Spécialités de boissons</b>	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•

CM 5510 125 Edition  
Machine à café autonome  
tout le plaisir du café avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516784760 / Numéro de matériel: 12531220 /  
Ancien Numéro de matériel: 29551021D

Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Mode Eco activable	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Café Miele 250 g	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,