

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 598 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516802211 / Numéro de matériel: 12533930 /
Ancien Numéro de matériel: 28H2660GD

Modèle et design	
Coloris	Gris graphite
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
Confort d'utilisation	
Fonction automatique Con@ctivity	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Commande	ComfortControl
Niveaux Booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	72,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m ³ /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	28,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516802211 / Numéro de matériel: 12533930 /

Ancien Numéro de matériel: 28H2660GD

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 575

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 47,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 33,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 40,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830–1210

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Largeur du fût en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 443

Profondeur du fût en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 443

Poids net en kg 15,5

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50


Instructions de montage

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

DAH 2660 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2660 Installation drawings