

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 798 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516802228 / Numéro de matériel: 12533940 / Ancien Numéro de matériel: 28H2860BD

| | |
|---|-------------------------------|
| Modèle | |
| Hotte aspirante murale | • |
| Modèle et design | |
| Coloris | Noir obsid. |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Filtre à charbon actif en option | Filtre à charbon actif DKF 29 |
| Design | |
| Panneaux d'aspiration périphérique | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT | • |
| Niveaux Booster | 1 |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | B |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 70,6 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | B |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | D |
| Système de filtration | |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 2 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x Watt | 1 x 3,2 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 300 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 215 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 315 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 415 |
| Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h) | 675 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 41,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 53,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 65,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 27,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 33,0 |

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516802228 / Numéro de matériel: 12533940 / Ancien Numéro de matériel: 28H2860BD

| | |
|---|----------|
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Air recyclé | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 190 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 280 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 | 575 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 380 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,0 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 71,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 54,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 60,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Sécurité | |
| Sécurité Oubli | • |
| Verre securit | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm | 830-1210 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm | 443 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm | 830 |
| Largeur du fût en mm | 798 |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm | 1210 |
| Hauteur du fût en mm | 443 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm | 443 |
| Profondeur du fût en mm | 388 |
| Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm | 443 |
| Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques | 450 |
| Poids net en kg | 17,5 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,3 |
| Prise de terre | • |
| Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,20 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique





Code EAN: 4002516802228 / Numéro de matériel: 12533940 /
Ancien Numéro de matériel: 28H2860BD

| Instructions de montage | |
|--|-----|
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | • |

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2860 Installation drawings