

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 798 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516802310 / Numéro de matériel: 12533950 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2860GD

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Gris graphite
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
ComfortControl	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Niveaux Booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	70,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
<b>Confort d'entretien</b>	
Hotte CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	65,0

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516802310 / Numéro de matériel: 12533950 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2860GD

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	51,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	575
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	71,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	46,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	830–1210
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	443
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	830
Largeur du fût en mm	798
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1210
Hauteur du fût en mm	443
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	443
Profondeur du fût en mm	388
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	443
Poids net en kg	17,5
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,3
Prise de terre	•
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516802310 / Numéro de matériel: 12533950 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H2860GD

Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,20
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150



#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAH 2860 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2860 Installation drawings