

DAH 4980 125 Gala Ed

Hotte murale

avec panneau en verre en noir mat comme atout élégant et SmartControl White



- Dégagement pour la tête – avec panneau frontal de 898 mm de large
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- EcoMotor avec émissions sonores très faibles pour puissance ventilation élevée
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur

A++

Code EAN: 4002516802457 / Numéro de matériel: 12534150 / Ancien Numéro de matériel: 28H4980MD

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
Design	
Coloris	Noir obsidienne mat
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
SmartControl White	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,2
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	260 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	660

DAH 4980 125 Gala Ed

Hotte murale

avec panneau en verre en noir mat comme atout élégant et SmartControl White



Code EAN: 4002516802457 / Numéro de matériel: 12534150 /
Ancien Numéro de matériel: 28H4980MD

Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m ³ /h)	875
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	36,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	275
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	430
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	625
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	76,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	62,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	830-1210
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	420

DAH 4980 125 Gala Ed

Hotte murale

avec panneau en verre en noir mat comme atout élégant et SmartControl White



Code EAN: 4002516802457 / Numéro de matériel: 12534150 /

Ancien Numéro de matériel: 28H4980MD

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Largeur du fût en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 420

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 420

Profondeur du fût en mm 381

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 420

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 18,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre •

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •



Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Hotte murale

avec panneau en verre en noir mat comme atout élégant et SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings